



# Bestellbezeichnungen CSG-2UH - Units

Tabelle 1

| Baureihe           | Baugröße | Untersetzung |     |     |     |     | Version | Sonderausführung       |
|--------------------|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------|------------------------|
| CSG                | 14       | 50           | 80  | 100 |     |     | 2UH     | Nach Kundenanforderung |
|                    | 17       | 50           | 80  | 100 | 120 |     |         |                        |
|                    | 20       | 50           | 80  | 100 | 120 | 160 |         |                        |
|                    | 25       | 50           | 80  | 100 | 120 | 160 |         |                        |
|                    | 32       | 50           | 80  | 100 | 120 | 160 |         |                        |
|                    | 40       | 50           | 80  | 100 | 120 | 160 |         |                        |
|                    | 45       | 50           | 80  | 100 | 120 | 160 |         |                        |
|                    | 50       |              | 80  | 100 | 120 | 160 |         |                        |
|                    | 58       |              | 80  | 100 | 120 | 160 |         |                        |
| 65                 |          | 80           | 100 | 120 | 160 |     |         |                        |
| Bestellbezeichnung |          |              |     |     |     |     |         |                        |
| CSG                | -        | 25           | -   | 100 | -   | 2UH | -       | SP                     |

Tabelle 2

| Version            |              |
|--------------------|--------------|
| Bestellbezeichnung | Beschreibung |
| 2UH                | Unit         |

Verfügbare Motoradaptionen:

**QUICKLINK** [www.harmonicdrive.de/2105](http://www.harmonicdrive.de/2105)