

Bestellbezeichnungen

Tabelle 7.1

Baureihe	Baugröße	Anschlussspannung	Spitzenstrom	Option 1 Feldbus	Option 2 Technologie	Sonderausführung
YukonDrive	102	1	A	A B C D E F	A B C O	Nach Kundenanforderung
	103		C			
	104		E			
	102	2	B			
	103		D			
	104		F			
Bestellbezeichnung						
YukonDrive – 1022 – B – E – O – SP						

Varianten in **Fettdruck** sind kurzfristig lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.

Tabelle 7.2

Anschlussspannung		
Baugröße	Bestellbezeichnung	Beschreibung
102	1	1/3 x 230 VAC
103		
104		
102	2	3 x 400 ... 480 VAC
103		
104		

Tabelle 7.3

Spitzenstrom [A _{eff}]			
Bestellbezeichnung	Versorgungsspannung		
	1 x 230 VAC	3 x 230 VAC	3 x 400 VAC
A	9	9	-
C	11,8	17,7	-
E	16	24	-
B	-	-	6
D	-	-	10,5
F	-	-	19,5

Daten gültig für: Schaltfrequenz 4 kHz, Motorleitungslänge ≤ 10 m,
1 x 230 V AC bei Betrieb mit empfohlener Netzdrossel

Tabelle 7.4

Feldbus	
Bestellbezeichnung	Beschreibung
A	EtherCAT®
B	Sercos II
C	Sercos III
D	CANopen
E	PROFIBUS
F	PROFINET IRT

Tabelle 7.5

Technologie	
Bestellbezeichnung	Beschreibung
A	TTL Encodersimulation / Leitgeber
B	TTL Geber mit Kommutierungssignalen
C	2ter SIN/COS Gebereingang
O	ohne

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland