



Bestellbezeichnungen TorkDrive® - Motoren

Tabelle 1

Baureihe	Baugröße Version	Blechpaketlänge	Motorwicklung	Kühlmantel	Sonderausführung					
TorkDrive	100A	30 50 70	AA EA	C O	Nach Kunden- anforderung					
	140A									
	210A									
	290A									
	370A									
Bestellbezeichnung										
TorkDrive	-	100A	-	30	-	AA	-	C	-	SP

Tabelle 2

Blechpaketlänge	
Bestellbezeichnung	Beschreibung
30	30 mm
50	50 mm
70	70 mm

Tabelle 3

Motorwicklung	
Bestellbezeichnung	Maximale stationäre Zwischenkreisspannung
AA	680 VDC
EA	48 VDC

Tabelle 4

Kühlmantel	
Bestellbezeichnung	Beschreibung
C	mit
O	ohne