



## Bestellbezeichnungen PMA - Antriebe ohne Hohlwelle

Tabelle 1

Baureihe	Baugröße Version	Untersetzung		Motorwicklung	Motorfeedbacksystem	Sonderausführung				
		50	100							
PMA	5A	50	100	01	E256ML	Nach Kunden- anforderung				
	8A	50	100							
	11A	50	100							
	14A	50	100							
Bestellbezeichnung										
<b>PMA</b>	<b>-</b>	<b>8A</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>01</b>	<b>-</b>	<b>E500ML</b>	<b>-</b>	<b>SP</b>

Tabelle 2

Motorwicklung		
Baugröße Version	Bestellbezeichnung	Maximale stationäre Zwischenkreisspannung
5A	01	18 VDC
8A		48 VDC
11A		36 VDC
14A		42 VDC

Tabelle 3

Motorfeedbacksystem		
Bestellbezeichnung	Typ	Protokoll
E256ML	Inkrementell	-
E500ML		